



Kenmerken



- Energiebesparend warmtepompluchtgordijn: Tot 70% reductie in kosten en CO2-uitstoot (verwarmingsmodus).
- Speciaal ontworpen voor installatie in alle soorten draaideuren. Twee mogelijke indelingen, op maat gemaakte dimensies.
- Zelfdragende behuizingconstructie van gegalvaniseerde staalplaat, standaard afgewerkt in structurele epoxy-polyesterlak witte kleur RAL9016. Andere kleuren of roestvrij staal zijn op aanvraag verkrijgbaar.
- Groot gefacetteerd inlaatrooster dat intensief onderhoud vermijdt.
- Ronde uitlaatbuizen van geanodiseerd aluminium, aerodynamisch gevormd.
- Centrifugaalventilatoren met dubbele inlaat, aangedreven door een externe rotomotor en een laag geluidsniveau. 5-snelheden selector. EC-modellen geassembleerd met ventilator met zeer laag verbruik
- Bevat alleen het verwarmen van directe expansiespoelen met geïnstalleerde temperatuursensoren
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
Klaar om verbinding te maken met HITACHI Inverter Warmtepompeenheid (R410A/R32).
Vereist HITACHI DX Interface KIT aangepast voor luchtgordijn met expansieventiel en programmeerbare bediening.
- DX VRF:
Klaar om verbinding te maken met HITACHI VRF Warmtepompeenheid (R410A).
Vereist HITACHI VRF Interface KIT aangepast voor luchtgordijn met expansieventiel en programmeerbare bediening.

Specificaties

50Hz

Warmtepomp - DX		
Model	(m³/h)	(m)
ROTO ECG 1000 DX8-HI	3-4,2	
ROTO ECG 1500 DX13-HI	3-4,2	
ROTO ECG 1500 DX15-HI	3-4,2	
ROTO ECG 2000 DX22-HI	3-4,2	
ROTO ECG 2500 DX22-HI	3-4,2	
ROTO ECG 2500 DX28-HI	3-4,2	

Warmtepomp - VRF		
Model	(m³/h)	(m)
ROTO ECG 1000 VRF10-HI	3-4,2	
ROTO ECG 1500 VRF13-HI	3-4,2	
ROTO ECG 1500 VRF15-HI	3-4,2	
ROTO ECG 2000 VRF20-HI	3-4,2	
ROTO ECG 2000 VRF24-HI	3-4,2	
ROTO ECG 2500 VRF25-HI	3-4,2	
ROTO ECG 2500 VRF29-HI	3-4,2	

60Hz

Warmtepomp - DX		
Model	(m³/h)	(m)
ROTO ECG 1000 DX8-HI	3-4,2	

Warmtepomp - DX

Model	(m ³ /h)	(m)
ROTO ECG 1500 DX13-HI	3-4,2	
ROTO ECG 1500 DX15-HI	3-4,2	
ROTO ECG 2000 DX22-HI	3-4,2	
ROTO ECG 2500 DX22-HI	3-4,2	
ROTO ECG 2500 DX28-HI	3-4,2	

Warmtepomp - VRF

Model	(m ³ /h)	(m)
ROTO ECG 1000 VRF10-HI	3-4,2	
ROTO ECG 1500 VRF13-HI	3-4,2	
ROTO ECG 1500 VRF15-HI	3-4,2	
ROTO ECG 2000 VRF20-HI	3-4,2	
ROTO ECG 2000 VRF24-HI	3-4,2	
ROTO ECG 2500 VRF25-HI	3-4,2	
ROTO ECG 2500 VRF29-HI	3-4,2	

Afmetingen

