

## Kenmerken



- Decoratief energiebesparend warmtepompluchtgordijn in eigentijdse architecturale stijl: Tot 70% reductie in kosten en CO2-uitstoot (verwarmingsmodus).
- Het minimalistische en slimme ontwerp kan worden geïntegreerd in elke omgeving en biedt oneindige opties om aan te passen.
- De panelen kunnen logo's, verlichting, signalisatie, veiligheids- of informatieborden, afbeeldingen, afbeeldingen en klokken omvatten, allemaal volgens klantspecificaties.
- Voorzijde geanodiseerde aluminium panelen. Optioneel vervaardigd uit geborsteld of glanzend gepolijst roestvrij staal. Andere materialen zijn mogelijk, zoals gegalvaniseerd staal, gladde of getextureerde skinplate, hout, etc.
- Centrale structuur van gegalvaniseerd staal, standaard uitgevoerd in zwarte smederij. Andere kleuren zijn op aanvraag verkrijgbaar.
- Uitlaten van geanodiseerd aluminium, aerodynamisch gevormd, instelbaar in beide richtingen.
- Centrifugaalventilatoren met dubbele inlaat, aangedreven door een externe rotormotor en een laag geluidsniveau. 5-snelheden selector. EC-modellen geassembleerd met ventilator met zeer laag verbruik
- Bevat alleen het verwarmen van directe expansiespoelen met geïnstalleerde temperatuursensoren
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:  
Klaar om verbinding te maken met PANASONIC Inverter buiten warmtepompeenheid (R32) met expansieventiel.  
Vereist PANASONIC DX Interface KIT aangepast voor luchtgordijn en programmeerbare bediening.
- DX VRF:  
Klaar om verbinding te maken met PANASONIC VRF Warmtepompeenheid (R410A).  
Vereist PANASONIC VRF Interface KIT aangepast voor luchtgordijn met expansieventiel en programmeerbare bediening.

## Specificaties

50Hz

### Warmtepomp - DX

Model	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
ZEN ECG 1000 DX10-PA	3-4,2	
ZEN ECG 1500 DX14S-PA	3-4,2	
ZEN ECG 1500 DX14E-PA	3-4,2	
ZEN ECG 2000 DX22-PA	3-4,2	
ZEN ECG 2500 DX28-PA	3-4,2	
ZEN ECG 3000 DX28-PA	3-4,2	

### Warmtepomp - VRF

Model	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
ZEN ECG 1000 VRF10-PA	3-4,2	
ZEN ECG 1500 VRF13-PA	3-4,2	
ZEN ECG 1500 VRF15-PA	3-4,2	
ZEN ECG 2000 VRF20-PA	3-4,2	
ZEN ECG 2000 VRF24-PA	3-4,2	
ZEN ECG 2500 VRF25-PA	3-4,2	
ZEN ECG 2500 VRF29-PA	3-4,2	
ZEN ECG 3000 VRF25-PA	3-4,2	
ZEN ECG 3000 VRF29-PA	3-4,2	

60Hz


## Warmtepomp - DX

Model	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
ZEN ECG 1000 DX10-PA	3-4,2	
ZEN ECG 1500 DX14S-PA	3-4,2	
ZEN ECG 1500 DX14E-PA	3-4,2	
ZEN ECG 2000 DX22-PA	3-4,2	
ZEN ECG 2500 DX28-PA	3-4,2	

## Warmtepomp - VRF

Model	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
ZEN ECG 1000 VRF10-PA	3-4,2	
ZEN ECG 1500 VRF13-PA	3-4,2	
ZEN ECG 1500 VRF15-PA	3-4,2	
ZEN ECG 2000 VRF20-PA	3-4,2	
ZEN ECG 2000 VRF24-PA	3-4,2	
ZEN ECG 2500 VRF25-PA	3-4,2	
ZEN ECG 2500 VRF29-PA	3-4,2	

## Afmetingen



	L	I	A
Zen 1000	1220	1140	1115
Zen 1500	1620	1544	1515
Zen 2000	2120	2044	2015
Zen 2500	2620	2544	2515